

## YAL1CT12, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL1CT12](#)

Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, #1 AWG, 1/2" Stud, 11 index, Green, Short Barrel, Electro- Tin Plated.



### Général

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Número de catalogue                 | YAL1CT12                       |
| Code couleur                        | Vert                           |
| Type de connecteur                  | CANON STANDARD                 |
| L'indice                            | 11                             |
| Caractéristique - Style baril       | Chanfreiné                     |
| Caractéristique - Type de baril     | Standard                       |
| Type de finition                    | Tin-Plated                     |
| Matériau                            | CUIVRE                         |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1                              |
| Physical Attribute - Tongue Type    | Standard                       |
| Plaqué                              | Y                              |
| Type de placage                     | Etain - Placage électrolytique |
| Nom du commerce                     | HYLUG™                         |
| Type                                | Canon standard, étamé          |
| CUP                                 | 781810416877                   |

### Dimensions

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Dimension - B Longueur pouce                  | 0.88 in |
| Dimension - Taille du trou de boulon pouces   | 0.52 in |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | 1/2     |
| Dimension - Taille des boulons en pouces      | 0.5     |
| Dimension - D pouce                           | 1.14 in |
| Dimension - Fraction de la taille du trou     | 1/2     |
| Dimension - Taille du trou en pouces          | 0.53    |
| Dimension - Taille du trou mm                 | 13,5 mm |
| Dimension - L Longueur hors tout mm           | 60 mm   |
| Dimension - Longueur hors tout pouces         | 2.37 in |
| Dimension - N pouce                           | 0.53 in |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces      | 0.46 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces       | 0.73 in |
| Dimension - Stud Size fraction                | 1/2     |
| Dimension - Taille du goujon pouces           | 1/2     |
| Physical Attribute - Tongue Angle             | Droit   |

### Caractéristiques électriques

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating    | 35 kV |

### Chef d'orchestre

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO      | N/A    |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins          | 1 AWG  |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 1 AWG  |
| Conducteur - Matériau                         | CUIVRE |
| Taille du conducteur                          | 1 AWG  |
| Type de conducteur                            | CODE   |

Certifications et conformité

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Certification - Approuvé par la CSA     | Oui          |
| Certification - ETL                     | Non          |
| Certification - Reconnu par UL          | Non          |
| Certification - cULus                   | Non          |
| Norme(s) industrielle(s)                | UL 486A-486B |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM           |
| Répertorié UL                           | Oui          |

Logistique

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quantité de cartons | 10 |
|---------------------|----|

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSD029213](#)
- [Spécifications - YAL1CT12](#)
- [Spécifications - YAL1CT12](#)



Une marque Hubbell