

YAL30T12B, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL30T12B](#)

Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, 300 kcmil, tige 1/2", canon court, extrémité bombée, étamées.



Général

Número de catalogue	YAL30T12B
Code couleur	Blanc
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	17
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810417225

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/25 in
Dimension - B Longueur pouce	1.04 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.53 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - L Longueur hors tout mm	72 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.82 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,81 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.20 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-1/8 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2 po
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	300 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	300 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50054915](#)
[Spécifications - YAL30T12B](#)
[Spécifications - YAL30T12B](#)



Une marque Hubbell