

YAL4CT10, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL4CT10](#)

Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, 4 AWG, #10 Stud, 8 index, Grey, Short Barrel, Electro- Tin Plated.



Général

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Número de catalogue | YAL4CT10 |
| Code couleur | Gris |
| Type de connecteur | CANON STANDARD |
| L'indice | 8 |
| Caractéristique - Style baril | Chanfreiné |
| Caractéristique - Type de baril | Standard |
| Type de finition | Tin-Plated |
| Matériau | CUIVRE |
| Attribut physique - Nombre de trous | 1 |
| Physical Attribute - Tongue Type | Standard |
| Plaqué | Y |
| Type de placage | Etain - Placage électrolytique |
| Température nominale | 194 |
| Nom du commerce | HYLUG™ |
| Type | Canon standard, étamé |
| CUP | 781810417515 |

Dimensions

| | |
|---|------------|
| Dimension - B Longueur pouce | 0.81 in |
| Dimension - Taille du trou de boulon pouces | 0,20 pouce |
| Dimension - fraction de la taille des boulons | #8-#10 |
| Dimension - Taille des boulons en pouces | 0.21 |
| Dimension - D pouce | 0.47 in |
| Dimension - Fraction de la taille du trou | #10 |
| Dimension - Taille du trou en pouces | 0.21 |
| Dimension - Taille du trou mm | 5,3 mm |
| Dimension - L Longueur hors tout mm | 40 mm |
| Dimension - Longueur hors tout pouces | 1.58 in |
| Dimension - N pouce | 0,25 pouce |
| Dimension - Diamètre extérieur en pouces | 0.34 in |
| Dimension - Largeur du tampon en pouces | 0,51 pouce |
| Dimension - Stud Size fraction | #10 |
| Dimension - Taille du goujon pouces | #10 |
| Physical Attribute - Tongue Angle | Droit |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------|
| Tension - Maximum | 35000 |
| Tension Rating | 35 kV |

Chef d'orchestre

| | |
|---|--------|
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO | N/A |
| Conducteur - Cuivre Taille des brins | 4 AWG |
| Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins | 4 AWG |
| Conducteur - Matériau | CUIVRE |
| Taille du conducteur | 4 AWG |
| Type de conducteur | CODE |

Certifications et conformité

| | |
|---|--------------|
| Certification - Approuvé par la CSA | Oui |
| Certification - ETL | Non |
| Certification - Reconnu par UL | Non |
| Certification - cULus | Non |
| Norme(s) industrielle(s) | UL 486A-486B |
| Normes - Conformité à la directive RoHS | CM |
| Répertoire UL | Oui |

Logistique

Quantité de cartons 50

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - CSD029213](#)

[Spécifications - YAL4CT10](#)

[Spécifications - YAL4CT10](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAL4CT10-SPEC-FR | REV 7/2024