YAL6CT14, Cu Compression, 1 trou, tige 1/4", canon standard, 6 AWG

Par Burndy
No de catalogue YAL6CT14

Copper HYLUG™ , Single Hole w/ Inspection Window,6 AWG,1/4" Stud,7 index,Blue, Short Barrel,Electro- Tin Plated.

Général

Numéro de catalogue	YAL6CT14
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	7
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Étamage électrolytique
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810417584

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.54 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	0.64 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	37 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.45 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.45 in
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,33 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	6 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente - CSD029213
Spécifications - YAL6CT14
Spécifications - YAL6CT14

Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés