

YAL8CT14, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAL8CT14](#)

Copper HYLUG™, Single Hole w/ Inspection Window, 8 AWG, 1/4" Stud, 49 index, Red, Short Barrel, Electro- Tin Plated.



Général

Numéro de catalogue	YAL8CT14
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	CANON STANDARD
Matériaux de construction - Principaux	Cuivre
L'indice	49
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Étamage électrolytique
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Étain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, étamé
CUP	781810417645

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	0.58 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	33 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.28 in
Dimension - N pouce	0,25 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,27 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.47 in
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	8 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
---------------------	----

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - CSD029213](#)
- [Modèles 3D - YAL8CT14_MODEL-PDF](#)
- [Modèles 3D - YAL8CT14_MODEL-STEP](#)
- [Modèles 3D - YAL8CT14_MODEL-IGES](#)
- [Spécifications - YAL8CT14](#)
- [Spécifications - YAL8CT14](#)



Une marque Hubbell