

YAS28R2N, aluminium - Borne empilable à compression (borne HYLUG)

Par Burndy

No de catalogue [YAS28R2N](#)

Borne empilable en aluminium - Cosses droites, 4/0 AWG Al, Cu
4/0 AWG ACSR, Rose.



Général

Numéro de catalogue	YAS28R2N
Code couleur	Rose
Type de connecteur	Terminal
L'indice	249;840;CSA24
Caractéristique - Style baril	Fuselé
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810050422
UPC 12 Digit	7818100504222

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.47 in
Dimension - D pouce	3.76 in
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en pouces
Dimension - L Longueur hors tout mm	148 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.83 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.91 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.24 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-19/32 in
Dimension - Z (pouce)	1.38 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	4/0 (6/1) Penquin AWG
Pilote - AL Str Size	4/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	20
Quantité de palettes	5920

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SE208417](#)
- [Spécifications - YAS28R2N](#)
- [Spécifications - YAS28R2N](#)



Une marque Hubbell