



YAV14L36, borne à anneau non isolée pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV14L36](#)

Cosses à compression en cuivre, usage intensif, languette annulaire, 1 trou avec trou d'inspection, 20-14 AWG(Str) / 20-12 AWG(Sol), goujon #8-#10, canon court, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YAV14L36
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none">Cuivre DLPPlacage d'étain
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810025185
UPC 12 Digit	7818100251855

Dimensions

Dimension - fraction de la taille des boulons	#8
Dimension - D pouce	0,30 pouce
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0.19 in
Dimension - Taille du trou mm	5 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0,70 pouce
Dimension - N pouce	0,16 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.29 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#8
Dimension - Z (pouce)	0,18 pouce

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	20 ;18 AWG;17 AWG;16 AWG;15 AWG;14 AWG;13 AWG;12 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	20 -12 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	20 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">CU C Solid-SizeCU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094160](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAV10L36BOX_LineArt](#)
[Spécifications - YAV14L36](#)
[Spécifications - YAV14L36](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV14L36-SPEC-FR | REV 7/2024