



## YAV14T32FBOX, Borne à fourche non isolée pour 16 - 14 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV14T32FBOX](#)

HYLUG™ Uninsulated Copper Compression Fork Terminal ;  
Accommodates : #20 - #14 AWG ; Goujon : #4 - #6 ; Longueur  
du fil dénudé : 9/32".



## Général

Numéro de catalogue	YAV14T32FBOX
Type de connecteur	Terminal à fourche
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Fourchette
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Fork Tongue
CUP	781810534038
UPC 12 Digit	7818105340388

## Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1/4 po
Dimension - B Longueur pouce	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	#4 - #6
Dimension - D pouce	0.48 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	21 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.84 in
Dimension - N pouce	0.23 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,16 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,30 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	9/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#4;#5;#6
Dimension - Z (pouce)	0,25 pouce

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 20;AN 18;AN 16;AN 14
Conducteur - Cuivre Str	AN 20-AN 14
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	20 AWG;18 AWG;16 AWG;14 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	20 AWG - 14 AWG
Taille du conducteur	16 - 14 AWG
Type de conducteur	CU C Str-Size

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094187](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_tfla](#)  
[Spécifications - YAV14T32FBOX](#)  
[Spécifications - YAV14T32FBOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV14T32FBOX-SPEC-FR | REV 7/2024