

## YAV1502M12, borne à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV1502M12](#)

Borne tubulaire non isolée en cuivre, métrique, 2 trous/W/InspWindow, 150 mm, tige M12, étamée-électroplaquée, 17 index.



### Général

Numéro de catalogue	YAV1502M12
Type de connecteur	MÉTRIQUE
L'indice	17
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Bornes métriques
CUP	781810442739
UPC 12 Digit	7818104427399

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-3/50 in
Dimension - B Longueur pouce	26.2 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - D pouce	2.66 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	113 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	4.45 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.88 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	30.5 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1.06 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	N/A
Conducteur - Cuivre Taille des brins	150 mm <sup>2</sup>
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	300 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	150 mm <sup>2</sup>
Type de conducteur	CLASSE 2

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

## Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - 50025887](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_yavm\\_lineart](#)  
[Modèles 3D - YAV1502M12\\_MODEL-PDF](#)  
[Modèles 3D - YAV1502M12\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - YAV1502M12\\_MODEL-STEP](#)  
[Spécifications - YAV1502M12](#)  
[Spécifications - YAV1502M12](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV1502M12-SPEC-FR | REV 7/2024