

YAV18H, borne à anneau non isolée pour 22 - 18 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV18H](#)

Borne à anneau non isolée en tube de cuivre sans soudure, 22-18 AWG, 8-10, .88 in L, .31 in W.



Général

Numéro de catalogue	YAV18H
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enveloppée
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810024980

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.247 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	#10
Dimension - D pouce	0.44 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.91 in
Dimension - N pouce	0,15 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.21 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.31 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#10

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	20 AWG;18 AWG;16 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	20 AWG - 16 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1000
Quantité de palettes	99999

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)
[Dessins de vente - 50094162](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAV14H_LineArt](#)
[Spécifications - YAV18H](#)



Une marque Hubbell