

YAV18T1BOX, borne à anneau non isolée pour 22 - 18 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV18T1BOX](#)



Borne à languette annulaire en cuivre électrolytique pur, 22 - 18 AWG, goujon #6 - #8, étamage électrolytique.

Général

Numéro de catalogue	YAV18T1BOX
Type de connecteur	Terminal à anneau
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810533901

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	17/81 en
Dimension - B Longueur pouce	0.21 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	#6 - #8
Dimension - D pouce	0.40 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	19 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.76 in
Dimension - N pouce	0,16 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,13 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.32 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	9/32 in
Dimension - Taille du goujon pouces	#6;#8
Dimension - Z (pouce)	0.24 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	22 AWG;20 AWG;18 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre massif	22 AWG-18 AWG
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	UN 22 ; UN 20 ; UN 18
Conducteur - Cuivre Str	AN 22-AN 18
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	1 (1);1 (7);1 (10);1 1/2 (1);1 1/2 (7);1 1/2 (16);1 1/2 (41);2 (7)
Conducteur - Cuivre Str Navy	1 (1)-2 (7)
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	22 AWG;20 AWG;18 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	22 AWG - 18 AWG
Taille du conducteur	22 - 18 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	1200
Quantité de palettes	99999

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY
Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small
Compression

Dessins de vente - 50094160

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YAV10T3BOX_LineArt

Spécifications - YAV18T1BOX

Spécifications - YAV18T1BOX



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV18T1BOX-SPEC-FR | REV 7/2024