

## YAV25L1BOX, borne à anneau non isolée pour 1/0 AWG, 1 trou, goujon 1/4

Par Burndy

No de catalogue [YAV25L1BOX](#)



Cosses à compression en cuivre, usage intensif, languette annulaire, 1 trou avec trou d'inspection, AN-1/0 Flex, goujon 1/4", canon court, étamées.

### Caractéristiques

- Languette doublement épaisse, parfaite pour les applications exigeantes nécessitant une grande fiabilité
- Conductivité maximale, faible résistance, excellente ductilité
- Corps de sertissage tubulaire sans soudure - pas de soudures à fendre
- L'ajout de cuivre permet au connecteur d'être plus froid que le conducteur.
- Corps interne biseauté pour faciliter l'entrée du câble, en particulier pour les conducteurs flexibles.

### Général

Application - A utiliser sur	Câble commercial (code) en cuivre, câble d'aviation de type AN, conducteurs extra-souples
Numéro de catalogue	YAV25L1BOX
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	43
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chanfreiné</li> <li>• Écarté</li> </ul>
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuivre DLP</li> <li>• Placage d'étain</li> </ul>
Spécification militaire	AS20659
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810539958

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	11/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - D pouce	0.85 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.01 in
Dimension - N pouce	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16 in
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.43 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 0
Conducteur - Cuivre Str	AN 0
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	1/0 AWG
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU C Solid-Size</li> <li>• CU C Str-Size</li> </ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• UL467</li><li>• Spécification militaire (Mil-Spec)</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons 10

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094161\\_E](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAV-L-BOX\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YAV25L1BOX](#)  
[Spécifications - YAV25L1BOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV25L1BOX-SPEC-FR | REV 7/2024