

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAV25L1NK](#)

Borne pour tubes en cuivre, goujon 1/4 IN, 43 index.



Général

Numéro de catalogue	YAV25L1NK
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	12
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none">• Chanfreiné• Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Nickelé
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Nickel
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon standard, nickelé
CUP	781810069721
UPC 12 Digit	7818100697211

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	0.85 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	52 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.03 in
Dimension - N pouce	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	11/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.43 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	1/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex H	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex I	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex K	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Flex M	1/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str	0 Avion
Aircraft Size	
Conducteur - Cuivre Str	0 Avion
Gamme de dimensions de l'aéronef	
Conducteur - Cordon de cuivre	1/0 AWG
Taille compacte	
Conducteur - Cuivre Str Navy	100
Size	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	1/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	39200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50094161_E](#)
[Spécifications - YAV25L1NK](#)
[Spécifications - YAV25L1NK](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV25L1NK-SPEC-FR | REV 7/2024