BURNDY

YAV26L2NT14FX, Cu Compression, 2 trous, goujon 1/4", espacement 5/8", canon standard, languette étroite, flexible 2/0

Par Burndy
No de catalogue YAV26L2NT14FX

2/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 2/0 AWG CU, deux trous, goujon 1/4, espacement des trous 5/8, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, indice de matrices 13.

Général

Numéro de catalogue	YAV26L2NT14FX
Code couleur	Noir
Type de connecteur	CANON STANDARD
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	• Chanfreiné • Écarté
Caractéristique - Type de baril	Standard
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAV-L-NTFX
CUP	781810285503

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0,81 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - D pouce	1.28 in
Dimension - Diamètre Taille minimale pouces	1.28 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0.27
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	65 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.56 en
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.63 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.76 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	13/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0,34 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	"2/0 AWG
Conducteur - brin de cuivre Taille compacte	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125
Conducteur - Cuivre Taille des brins	"2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - CopperWeld Str Taille	2/0 F;2/0 G;2/0 J;2/0 K;2/0 V
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	23200

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections
Dessins de vente - 30003952
Image(s) de la coupe transversale du produit - BUR_YAL2NTFX_Lineart
Manuels d'installation - Copper Flex Standard Terminals Tooling and Installation Instructions
Spécifications - YAV26L2NT14FX
Spécifications - YAV26L2NT14FX
Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés