

YAV26L31, Borne à anneau non isolée pour 2/0 AWG, 1 trou, goujon 3/8

Par Burndy

No de catalogue [YAV26L31](#)

Cosses à compression en cuivre, usage intensif, languette annulaire, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN- 2/0 Flex, goujon 3/8", canon court, étamées.



Général

Numéro de catalogue	YAV26L31
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	44
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none">• Cuivre DLP• Placage d'étain
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue	Bague
Type	
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810088975

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0,78 pouce
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille du trou mm	10 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.10 et
Dimension - N pouce	0.39 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.93 in
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8 in
Dimension - Z (pouce)	0,34 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN-2/0
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none">• CU C Solid-Size• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	29600

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - 50094161_E](#)
[Spécifications - YAV26L31](#)
[Spécifications - YAV26L31](#)



Une marque Hubbell