

YAV28L56, borne à anneau non isolée pour 4/0 AWG, 1 trou, goujon 5/16

Par Burndy

No de catalogue [YAV28L56](#)

Cosses à compression en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 4/0 Flex, goujon 5/16", canon court, étamées.



Caractéristiques

- Languette doublement épaisse, parfaite pour les applications exigeantes nécessitant une grande fiabilité
- Conductivité maximale, faible résistance, excellente ductilité
- Corps de sertissage tubulaire sans soudure - pas de soudures à fendre
- L'ajout de cuivre permet au connecteur d'être plus froid que le conducteur.
- Corps interne biseauté pour faciliter l'entrée du câble, en particulier pour les conducteurs flexibles.

Général

Application - A utiliser sur	Câble commercial (code) en cuivre, câble d'aviation de type AN, conducteurs extra-souples
Numéro de catalogue	YAV28L56
Type de connecteur	Terminal à anneau
Matériaux de construction - Principaux	Tubes en cuivre
L'indice	46
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none"> • Cuivre DLP • Placage d'étain
Spécification militaire	AS20659
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAV-L, langue annulaire
CUP	781810093801

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.85 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,33 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	5/16
Dimension - Taille du trou mm	8 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.72 in
Dimension - N pouce	0,56 en
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.12 in
Dimension - Taille du goujon pouces	5/16 in
Dimension - Z (pouce)	0,60 pouce
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN-4/0
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> • CU C Solid-Size • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"> • UL467 • Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 100
Quantité de palettes 14800

Documentation

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression
Dessins de vente - 50094161_E
Modèles 3D - YAV28L56_MODEL-STEP
Modèles 3D - YAV28L56_MODEL-IGES
Modèles 3D - YAV28L56_MODEL-PDF
Spécifications - YAV28L56



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAV28L56-SPEC-FR | REV 7/2024