

## YAV8CL1BOX, borne à anneau non isolée pour 8 AWG, 1 trou, goujon 1/4

Par Burndy

No de catalogue [YAV8CL1BOX](#)



Cosses à compression en cuivre, usage intensif, languette annulaire, 1 trou avec fenêtre d'inspection, AN 8 Flex, goujon 1/4", canon court, étamées.

### Caractéristiques

- Languette doublement épaisse, parfaite pour les applications exigeantes nécessitant une grande fiabilité
- Conductivité maximale, faible résistance, excellente ductilité
- Corps de sertissage tubulaire sans soudure - pas de soudures à fendre
- L'ajout de cuivre permet au connecteur d'être plus froid que le conducteur.
- Corps interne biseauté pour faciliter l'entrée du câble, en particulier pour les conducteurs flexibles.

### Général

Application - A utiliser sur	Câble commercial (code) en cuivre, câble d'aviation de type AN, conducteurs extra-souples
Numéro de catalogue	YAV8CL1BOX
Type de connecteur	Terminal à anneau
L'indice	38
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Matériau	Cuivre
Spécification militaire	AS20659
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810541203

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	7/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.41 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Longueur hors tout en pouces	1.22 in
Dimension - N pouce	0.23 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.46 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1/2 po
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.32 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	8 (37/#24)
Conducteur - Cuivre Str Aircraft Size	AN 8
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	8 AWG
Taille du conducteur	8 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CU C Solid-Size</li> <li>• CU C Str-Size</li> </ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• UL467</li><li>• Spécification militaire (Mil-Spec)</li></ul>
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467;Spécification militaire (Mil-Spec)
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	600
Quantité de palettes	99999

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094161\\_E](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAV8CL1BOX\\_LineArt](#)  
[Modèles 3D - YAV8CL1BOX\\_MODEL-PDF](#)  
[Modèles 3D - YAV8CL1BOX\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - YAV8CL1BOX\\_MODEL-IGES](#)  
[Spécifications - YAV8CL1BOX](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV8CL1BOX-SPEC-FR | REV 7/2024