



## YAV9CL36, borne à anneau non isolée pour 10 - 9 AWG

Par Burndy

No de catalogue [YAV9CL36](#)

Cosses à compression en cuivre, usage intensif, languette annulaire, 1 trou avec trou d'inspection, 10-9 AWG, goujon #8-#10, canon court, étamées.



## Général

Numéro de catalogue	YAV9CL36
Type de connecteur	Terminal à anneau
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Chanfreiné
Caractéristique - Type de baril	Standard
Matériau	Cuivre
Composition du matériau	<ul style="list-style-type: none"><li>Cuivre DLP</li><li>Placage d'étain</li></ul>
Attribut physique - Nombre de trous	1
Physical Attribute - Tongue Type	Bague
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Ring Tongue
CUP	781810025154
UPC 12 Digit	7818100251544

## Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2/5 en
Dimension - B Longueur pouce	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	#8 - #10
Dimension - D pouce	0.36 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/5
Dimension - Taille du trou en pouces	0.19 in
Dimension - Taille du trou mm	5 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	0.94 in
Dimension - N pouce	0,16 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,23 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.31 in

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	9 (7) Marine;9 (37) Marine;14 (7) Marine;14 (140) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	9 (7) Navy-14 (140) Navy
Conducteur - Cuivre Taille des brins	9 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	9 AWG
Taille du conducteur	10 - 9 AWG
Type de conducteur	<ul style="list-style-type: none"><li>CU C Solid-Size</li><li>CU C Str-Size</li></ul>

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL467
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	200
---------------------	-----

## Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small Compression](#)  
[Dessins de vente - 50094160](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YAV10L36BOX\\_LineArt](#)  
[Modèles 3D - YAV9CL36\\_MODEL-IGES](#)  
[Modèles 3D - YAV9CL36\\_MODEL-STEP](#)  
[Modèles 3D - YAV9CL36\\_MODEL-PDF](#)  
[Spécifications - YAV9CL36](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAV9CL36-SPEC-FR | REV 7/2024