

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ26TC12](#)

2/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, 13 Die Index.



### Général

Numéro de catalogue	YAZ26TC12
Code couleur	Noir
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chanfreiné</li> <li>• Écarté</li> </ul>
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810240038
UPC 12 Digit	7818102400388

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	76 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	3.00 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,56 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.83 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-9/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	125 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons 50

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SE..212356-18](#)

[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)

[Spécifications - YAZ26TC12](#)

[Spécifications - YAZ26TC12](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAZ26TC12-SPEC-FR | REV 7/2024