


## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ27TC38](#)

3/0 AWG CU, un trou, taille de goujon 3/8, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur orange, 14 Die Index.



### Général

Numéro de catalogue	YAZ27TC38
Code couleur	Orange
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	14
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810223635
UPC 12 Digit	7818102236355

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,4 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	71 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2,79 pouces
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.62 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.90 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-9/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.42 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

## Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	150 (61) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	3/0 AWG
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons 20

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)

[Dessins de vente - SE..212356-19](#)

[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)

[Spécifications - YAZ27TC38](#)

[Spécifications - YAZ27TC38](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAZ27TC38-SPEC-FR | REV 7/2024