

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ282TC3890](#)

4/0 AWG CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.



Général

Numéro de catalogue	YAZ282TC3890
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	15
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810229767
UPC 12 Digit	7818102297677

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,4 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Hauteur pouce	2.36 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	58 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.30 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.69 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.02 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-11/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Z (pouce)	1.43 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	4/0 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str Navy	200 (61) Marine
Size	
Conducteur - Cuivre Str Navy	200 (61) Marine
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	4/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4/0 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	15
Quantité de palettes	14400

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - se21191527](#)

[Spécifications - YAZ282TC3890](#)

[Spécifications - YAZ282TC3890](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ282TC3890-SPEC-FR | REV 7/2024