

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ2C2TC1490](#)

Borne de raccordement Cu Comp Code Cond, entrée Bvl, 2 trous/W/InspWindow, code #2 AWG, 60 Navy, 600 V-35 kV, goujon 1/4", espacement 0.62", courbure 90 Deg, Lng bbl, marron, 10 index.



Général

Numéro de catalogue	YAZ2C2C2TC1490
Code couleur	Marron
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	10
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	TERMINAUX, HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810229262
UPC 12 Digit	7818102292622

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Hauteur pouce	1.74 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	40 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.58 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,60 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.96 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	60 (37) Marine
Conducteur - Cuivre Str Navy Gamme de tailles	60 (37) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	23200

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - se21191513](#)
- [Spécifications - YAZ2C2TC1490](#)
- [Spécifications - YAZ2C2TC1490](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ2C2TC1490-SPEC-FR | REV 7/2024