

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ2C2TC14E190](#)

2 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/4, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrice 10.



Général

Numéro de catalogue	YAZ2C2TC14E190
Code couleur	Marron
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	10
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Oui
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type CUP	Canon long, disque, étamé
UPC 12 Digit	781810229309

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.25 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Hauteur pouce	1.74 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	50 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.96 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.42 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,60 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-5/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Z (pouce)	1.34 in
Physical Attribute - Tongue Angle	90 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide	2 AWG
Taille	
Conducteur - Cuivre Str Navy	60 (37) Marine
Size	
Conducteur - Cuivre Str Navy	60 (37) Marine
Gamme de tailles	
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	24000

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - se21191514](#)
- [Spécifications - YAZ2C2TC14E190](#)
- [Spécifications - YAZ2C2TC14E190](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ2C2TC14E190-SPEC-FR | REV 7/2024