

## Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ352N](#)

550 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 1/2, espacement des trous 1-3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur, index des matrices.



### Général

Número de catalogue	YAZ352N
Code couleur	Jaune
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	21
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810227954
UPC 12 Digit	7818102279544

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	2.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	164 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6.45 in
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.12 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.65 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-11/16
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.64 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	550 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	550 KCMIL
Type de conducteur	CODE

## Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

## Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité minimale d'emballage	1

## Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)  
[Dessins de vente - se2119374](#)  
[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)  
[Spécifications - YAZ352N](#)  
[Spécifications - YAZ352N](#)  
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
BRDY\_CA-YAZ352N-SPEC-FR | REV 7/2024