

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ38TC12](#)

700 kcmil CU, un trou, taille de goujon 1/2, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, 400 Die Index.



Général

Numéro de catalogue	YAZ38TC12
Code couleur	Rose
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	400
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	1
Plaqué	Y
Type de placage	Etain
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810240618
UPC 12 Digit	7818102406188

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-13/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.81 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.52 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.52 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	121 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	4.77 in
Dimension - N pouce	0.53 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.25 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.84 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-7/8
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.55 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	700 KCMIL
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	700 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	2960

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SE..212356-30](#)
[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YAZ38TC12](#)
[Spécifications - YAZ38TC12](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ38TC12-SPEC-FR | REV 7/2024