

YAZ392NT38, Borne à compression, 750 kcmil Cu, 2 trous, goujon 3/8", espacement 1", canon long, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YAZ392NT38](#)

750 kcmil CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur noir, index de 24 matrices.



Général

Numéro de catalogue	YAZ392NT38
Code couleur	Noir
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	24
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YAZ-2N, conducteur de code à canon long
CUP	781810211427

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-7/8 in
Dimension - B Longueur pouce	2.88 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0.39 in
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	148 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.82 in
Dimension - N pouce	0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.30 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.63 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	2-15/16
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.53 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	750 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	750 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	750 KCMIL
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	2784

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
- [Dessins de vente - se211915-35](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YAZ392NT38_LineArt](#)
- [Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
- [Spécifications - YAZ392NT38](#)
- [Spécifications - YAZ392NT38](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell