

YAZ402NNTFX, Borne à compression, 646.4 (1600/24) DLO, 600 kcmil Flex, cosse à 2 trous, goujon 1/2", espacement 1-3/4", canon long, languette étroite

Par Burndy

No de catalogue [YAZ402NNTFX](#)



2 Hole HYLUG Cu Compr Terminal, Long Brll, W/ Insp Window, 646.4(1600/#24) DLO, 600 kcmil Flex, Black, 24 Index.

Général

Numéro de catalogue	YAZ402NNTFX
Code couleur	Noir
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	24
Caractéristique - Style baril	Baptisé
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810364239

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	2-15/16 in
Dimension - B Longueur pouce	2.94 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,50 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.41
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	175 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6,89 pouces
Dimension - N pouce	0.62 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	1.35 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.63 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	3
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.65 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	646 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	646 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	650 KCMIL
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	650 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	600 kcmil
Conducteur - Cuivre Taille des brins	650 KCMIL
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	650 kcmil
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	650 KCMIL
Type de conducteur	FLEX
Wire Size	650 KCMIL

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	6
---------------------	---

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Dessins de vente - SE212273-44](#)
- [Spécifications - YAZ402NNTFX](#)
- [Spécifications - YAZ402NNTFX](#)
- [Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ402NNTFX-SPEC-FR | REV 7/2024