

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ6C2TC14E245](#)

6 AWG CU, deux trous, taille de goujon 1/4, espacement des trous 3/4, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, indice de matrices 7 ou 374.



Général

Numéro de catalogue	YAZ6C2TC14E245
Code couleur	Bleu
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	7
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810228869
UPC 12 Digit	7818102288699

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-1/8 in
Dimension - B Longueur pouce	1.12 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,27 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/4
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.25
Dimension - Hauteur pouce	1.19 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/4
Dimension - Taille du trou en pouces	0,27 pouce
Dimension - Taille du trou mm	6,9 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	66 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.58 in
Dimension - N pouce	0.31 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.29 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.45 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16
Dimension - Stud Size fraction	1/4
Dimension - Z (pouce)	0.34 in
Physical Attribute - Tongue Angle	45 degrés

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	30 (19) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	6 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	6 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons 15

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SE211915-06](#)

[Spécifications - YAZ6C2TC14E245](#)

[Spécifications - YAZ6C2TC14E245](#)

[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ6C2TC14E245-SPEC-FR | REV 7/2024