

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAZ8C2TC38](#)

8 AWG CU, deux trous, taille de goujon 3/8, espacement de 1 trou, canon long, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rouge, 49 Die Index.



Général

Número de catalogue	YAZ8C2TC38
Code couleur	Rouge
Type de connecteur	LONGUE BARREL
L'indice	49
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Caractéristique - Style baril	Enlevée
Caractéristique - Type de baril	Longues
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Attribut physique - Nombre de trous	2
Physical Attribute - Tongue Type	Standard
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Sous marque	HYLUG
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Canon long, disque, étamé
CUP	781810227589
UPC 12 Digit	7818102275899

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/4 in
Dimension - B Longueur pouce	0.75 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,39 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	3/8
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.38
Dimension - Fraction de la taille du trou	3/8
Dimension - Taille du trou en pouces	0.40 in
Dimension - Taille du trou mm	10,4 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	70 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.76 in
Dimension - N pouce	0.41 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,27 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.58 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	7/8
Dimension - Stud Size fraction	3/8
Dimension - Taille du goujon en pouces	3/8
Dimension - Z (pouce)	0.43 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Str Navy Size	23 (7) Marine
Conducteur - Cuivre Taille des brins	8 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	8 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	96000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SE211915-04](#)
[Manuels d'installation - Copper Code Long Terminals Tooling and Installation Instructions](#)
[Spécifications - YAZ8C2TC38](#)
[Spécifications - YAZ8C2TC38](#)
[Vidéo - HYDENT Compression Terminal Overview Video](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAZ8C2TC38-SPEC-FR | REV 7/2024