



**YC1L12, Compression C-Tap,
passage #1-#3 AWG, prise #4-#12
AWG**

Par Burndy

No de catalogue [YC1L12](#)

Robinet en cuivre à compression en C, paroi mince, passage #1-
#3 AWG, robinet #4-#12 AWG.



Général

Numéro de catalogue	YC1L12
Code couleur	Noir
Type de connecteur	C-TAP
L'indice	13
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Brillant
Sous marque	CRIMPIT
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-L
CUP	781810040164
UPC 12 Digit	7818100401644

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	9/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.55 in
Dimension - D pouce	1.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.34 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-13/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	1 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	4 AWG-12 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4 AWG-12 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1 AWG-12 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL467
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	100
Quantité de palettes	23200

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression Connections](#)
[Dessins de vente - SC..208529-01](#)
[Modèles 3D - YC1L12_MODEL-PDF](#)
[Modèles 3D - YC1L12_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YC1L12_MODEL-STEP](#)
[Spécifications - YC1L12](#)
[Spécifications - YC1L12](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YC1L12-SPEC-FR | REV 7/2024