

## YC1L12TN, prise en C à compression, conducteur #1-#3 AWG, prise #3-#12 AWG, étamé

Par Burndy

No de catalogue [YC1L12TN](#)

Cu Thin Wall C-Tap, Compression, #1 - #3 AWG(Main), #3 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé.



### Général

Numéro de catalogue	YC1L12TN
Code couleur	Noir
Type de connecteur	C-TAP
L'indice	13
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-L
CUP	781810040232
UPC 12 Digit	7818100402322

### Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	9/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.55 in
Dimension - D pouce	1.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,34 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-13/16

### Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

### Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	1 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1 AWG-3 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	4 AWG-12 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4 AWG-12 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1 AWG-12 AWG
Type de conducteur	CODE

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

### Logistique

Quantité de cartons	150
Quantité de palettes	27750

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Dessins de vente - SC..208529-01](#)  
[Spécifications - YC1L12TN](#)  
[Spécifications - YC1L12TN](#)