

YC25A25, Connecteur en C en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YC25A25](#)



Prise de portée, robinet de compression AL en forme de C,
Course : Aluminium : 1/0- 2/0, ACSR : 1/0, robinet : aluminium :
1/0- 2/0, ACSR : 1/0.

Général

Numéro de catalogue	YC25A25
L'indice	Q
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-A, YC-U
CUP	781810123621
UPC 12 Digit	7818101236211

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.36 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	44 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.75 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Str Run	1/0 rue
Conducteur - ACSR Str Tap	1/0 rue
Chauffeur - AL Str Run	1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	1/0 AWG - 2/0 AWG
Chauffeur - AL Str Tap	1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de prises	1/0 AWG - 2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	14800

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - 27166](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_ycala](#)
- [Spécifications - YC25A25](#)
- [Spécifications - YC25A25](#)