YC25L12TN, prise en C à compression, principale 1/0-#2 AWG, prise #2-#12 AWG, étamée

Par Burndy
No de catalogue YC25L12TN

Cu Thin Wall C-Tap, Compression, 1/0 - #2 AWG(Main), #2 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé.

Général

Numéro de catalogue	YC25L12TN
Code couleur	Orange
Type de connecteur	C-TAP
L'indice	14
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-L
CUP	781810040249
UPC 12 Digit	7818100402499

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	5/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.62 in
Dimension - D pouce	1.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.42 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-13/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre massif	2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Conducteur - Cuivre solide	2 AWG-1/0 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre solide	12 AWG;11 AWG;10 AWG;9
Robinet	AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteur - cuivre massif	12 AWG-2 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cordon de cuivre	1/0 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 AWG-2 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	3 AWG-12 AWG
Conducteur - Cuivre Str	3 AWG-12 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	1/0 AWG-12 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	150
Quantité de palettes	18000

Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice
Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog
Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog
Dessins de vente - SC..208529-01
Spécifications - YC25L12TN
Spécifications - YC25L12TN

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés