

## YC26A26, Connecteur en C en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YC26A26](#)



Prise de portée, robinet de compression AL en forme de C, ou raccord en cul-de-sac conçu pour éliminer les effets de l'écoulement à froid, pré-rempli de Penetrox.

### Général

Numéro de catalogue	YC26A26
L'indice	D
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-A, YC-U
CUP	781810124826
UPC 12 Digit	7818101248266

### Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.38 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	65 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.56 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	1/0 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - ACSR Str Tap	2/0 Rue
Chauffeur - AL Str Run	1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	1/0 AWG - 2/0 AWG
Chauffeur - AL Str Tap	2/0 Rue
Conducteur - AL Str Gamme de prises	2/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	50
Quantité de palettes	7200

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - 27166](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_ycala](#)
- [Spécifications - YC26A26](#)
- [Spécifications - YC26A26](#)