

YC26L12TN, prise en C à compression, principale 2/0-#1 AWG, prise #1-#12 AWG, étamée

Par Burndy

No de catalogue [YC26L12TN](#)

Cu Thin Wall C-Tap, Compression, 2/0 - #1 AWG(Main), #1 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé.



Général

Numéro de catalogue	YC26L12TN
Code couleur	Pourpre
Type de connecteur	C-TAP
L'indice	15
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-L
CUP	781810040256
UPC 12 Digit	7818100402566

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	11/16 in
Dimension - B Longueur pouce	0.69 in
Dimension - D pouce	1.75 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.43 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-13/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	2/0 AWG-1 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	2/0 AWG-1 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	1 AWG-12 AWG
Conducteur - Cuivre Str	1 AWG-12 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG-12 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	150
Quantité minimale d'emballage	1
Quantité de palettes	27000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)

[Dessins de vente - SC..208529-01](#)

[Spécifications - YC26L12TN](#)

[Spécifications - YC26L12TN](#)



Une marque Hubbell