


YC28C2, connecteur en cuivre en forme de C

Par Burndy

No de catalogue [YC28C2](#)



CU Compression Connecteur à compression de forme C, 600 Volts à 35 Kv, Course : 3/0 Str. - 4/0 Str., Prise : 6 Sol. - 2 brins

Général

Numéro de catalogue	YC28C2
L'indice	F ou D3
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Cuivre
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Sous marque	CRIMPIT
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-C
CUP	781810115756
UPC 12 Digit	7818101157566

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	1.65 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	27 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	1.07 in

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	3/0 AWG-4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Gamme de prises	6 Sol. - 2 Str
Type de conducteur	Cu C Sol-Size

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">UL 486AUL486B
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	UL 486A;UL486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	5800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SE..090670-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCC_Lineart](#)
[Modèles 3D - YC28C2_MODEL-IGES](#)
[Modèles 3D - YC28C2_MODEL-STEP](#)
[Modèles 3D - YC28C2_MODEL-PDF](#)
[Spécifications - YC28C2](#)