

YC28U26, Connecteur de prise de forme 6

Par Burndy

No de catalogue [YC28U26](#)




Figure 6 - Connecteur de robinet à compression en aluminium en forme de large gamme Exécuter : Al & Cu : 1/0 - 4/0 Kcmil, ACSR : 1/0 - 4/0, Prise : 6 - 2/0 AWG, ACSR : 6 -1/0.

Général

Numéro de catalogue	YC28U26
L'indice	H
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-A, YC-U
CUP	781810126479
UPC 12 Digit	7818101264799

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.06 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	54 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.12 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	1/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	6 AWG - 1/0 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	1/0 AWG - 4/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de prises	6 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	18 AWG
Conducteur - Cuivre solide	18 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre massif	6 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	1/0 -4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str	6 AWG - 2/0 AWG
Gamme de prises	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	6000

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - sd042248-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCU_LineArt](#)
- [Spécifications - YC28U26](#)