

YC33R26U, connecteur en aluminium de forme 6

Par Burndy

No de catalogue [YC33R26U](#)



Figure 6 - Connecteur de robinet à compression en aluminium en forme de large gamme Exécuter : Al & Cu : 300 -397,5 Kcmil, ACSR : 266,8 -336,4 Kcmil, Prise : 6-2/0 AWG, ACSR : 4 -1/0.

Général

Numéro de catalogue	YC33R26U
L'indice	R
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-A, YC-U
CUP	781810127100
UPC 12 Digit	7818101271000

Dimensions

Dimension - Hauteur pouce	2.25 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	54 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	2.12 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Gamme de tirage des brins	6 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de prises	6 AWG - 1/0 AWG
Conducteur - AL Str Run Range	300 Kcmil - 397,5 Kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de prises	6 AWG - 2/0 AWG
Conducteur - Cuivre massif	18 AWG
Conducteur - Cuivre solide	18 AWG
Plage de fonctionnement	
Conducteur - cuivre massif	6 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	300 Kcmil - 397,5 Kcmil
Conducteur - Cuivre Str	6 AWG - 2/0 AWG
Gamme de prises	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	6000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - sd042248-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCU_LineArt](#)
[Spécifications - YC33R26U](#)