

YC4L12TN, prise en C à compression, conducteur #4-#6 AWG, prise #6-#12 AWG, étamé

Par Burndy

No de catalogue [YC4L12TN](#)

Cu Thin Wall C-Tap, Compression, #4 - #6 AWG(Main), #6 - #12 AWG(Tap), 600 V, étamé.



Général

Numéro de catalogue	YC4L12TN
Code couleur	Rose
Type de connecteur	C-TAP
L'indice	10
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Température nominale	194
Nom du commerce	CRIMPIT™
Type	Série YC-L
CUP	781810040201
UPC 12 Digit	7818100402011

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	3/8 in
Dimension - B Longueur pouce	0.39 in
Dimension - D pouce	1.18 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0,28 pouce
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1-3/16

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
-------------------	-------

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	4 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4 AWG-6 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	6 AWG-12 AWG
Conducteur - Cuivre Str	6 AWG-12 AWG
Gamme de prises	
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	4 AWG-12 AWG
Type de conducteur	CODE

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Oui
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	UL 486A-486B
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Oui

Logistique

Quantité de cartons	500
Quantité de palettes	74000

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SC..208529-01](#)
[Spécifications - YC4L12TN](#)
[Spécifications - YC4L12TN](#)