

YCA272NTN, Borne à compression en cuivre, 2 trous, 3/0 str, goujon 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YCA272NTN](#)

Cu Borne à compression, 3/0 str, .56 "stud, 5.33 "L.



Général

Numéro de catalogue	YCA272NTN
Type de connecteur	Terminal
L'indice	167;207;211
Matériau	Cuivre
Attribut physique - Nombre de sertissages nécessaires	1
Attribut physique - Nombre de trous	2
Plaqué	Y
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810216033

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	1-20/29 dans
Dimension - B Longueur pouce	1.69 in
Dimension - D pouce	3.00 in
Dimension - Fraction de la taille du trou	5/9
Dimension - Taille du trou en pouces	0,56 en
Dimension - Taille du trou mm	14 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	135 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.33 in
Dimension - N pouce	0.63 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,79 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.08 in
Dimension - Longueur de la bande en pouces	1 3/4
Dimension - Taille du goujon pouces	1/2
Dimension - Z (pouce)	0.62 in
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre Taille des brins	3/0 AWG
--------------------------------------	---------

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	6
Quantité de palettes	4608

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - sd029071-01](#)
[Spécifications - YCA272NTN](#)
[Spécifications - YCA272NTN](#)



Une marque Hubbell