

## YCA27R2N, Patte de compression alu, 2 trous, tenon 1/2", espacement 1-3/4", 3/0

Par Burndy

No de catalogue [YCA27R2N](#)

Cosses à compression AL conçues pour terminer les boucles de connexion et les prises d'équipement sur les plaques de commutation et autres appareils de la cour de commutation de la sous-station, 6,73 IN L.



### Général

Numéro de catalogue	YCA27R2N
Type de connecteur	Terminal
L'indice	247
Matériau	Aluminium
Attribut physique -	2 Hole NEMA
Configuration du tampon	
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
CUP	781810016657
UPC 12 Digit	7818100166577

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.74 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,5 pouce
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	170 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	6,73 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,78 pouce
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.08 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	3/0 (6/1) Pigeon AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	3/0 (6/1) Pigeon AWG
Pilote - AL Str Size	3/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9800

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)  
[Dessins de vente - SD..029515-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YCA\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YCA27R2N](#)



Une marque Hubbell