

## YCA2R2N, patte de compression en aluminium, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4", #2

Par Burndy

No de catalogue [YCA2R2N](#)



Cosses à compression AL conçues pour terminer les boucles de connexion et les prises d'équipement sur les socles de commutation et autres appareils de la cour de commutation de la sous-station, 5.90 IN L.

### Général

Numéro de catalogue	YCA2R2N
Type de connecteur	Terminal
Matériaux de construction - Principaux	Aluminium
L'indice	239
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Configuration du tampon	2 Hole NEMA
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Type	YCA-R-N, Terminal
CUP	781810016633
UPC 12 Digit	7818100166333

### Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.61 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,5 pouce
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	149 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.90 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.52 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	1.25 in

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	2 (6/1) Sparrow AWG
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	2 (6/1) Sparrow AWG
Pilote - AL Str Size	2 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	2 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)  
[Dessins de vente - SD..029515-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YCA\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YCA2R2N](#)