

YCA391A2N, Borne à compression pour AL, ACSR, 6201, 5005, 2 trous, tige 1/2", espacement 1-3/4

Par Burndy

No de catalogue [YCA391A2N](#)

Bornes à compression pour aluminium, ACSR, 6201, 5005, conducteurs comprimés et compacts, 795 (37) 750 (61) Al, 10-1/8 in L.



Général

Numéro de catalogue	YCA391A2N
Type de connecteur	Terminal
L'indice	342
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Attribut physique - Configuration du tampon	2 Hole NEMA
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	TERMINAL DE COMPRESSION
Nom du commerce	HYLUG™
Type	YCA-R-N
CUP	781810810392
UPC 12 Digit	7818108103922

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	5.24 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 en
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	256 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10,06 pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	2.32 in

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	750 kcmil;795 kcmil
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	750 kcmil;795 kcmil

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	900

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD..029515-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCA_LineArt](#)
- [Spécifications - YCA391A2N](#)
- [Spécifications - YCA391A2N](#)