

YCA441A4N, Borne en aluminium, 4 trous, montant 1/2", espacement 1-3/4", 1033.5, 1113 AL

Par Burndy

No de catalogue [YCA441A4N](#)

Borne en aluminium, 4 trous pour tampon, 1033,5 (37, 61) - 113 (61) kcmil Al., 575 Index.



Général

Numéro de catalogue	YCA441A4N
Type de connecteur	Terminal
L'indice	575
Matériau	Aluminium
Attribut physique -	4 trous NEMA
Configuration du tampon	
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYLUG™
CUP	781810016770
UPC 12 Digit	7818100167700

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	4.75 in
Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,56 in
Dimension - E Espacement entre les trous fraction	1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	254 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10 in
Dimension - Largeur du tampon en pouces	3 dans

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	1033,5 kcmil (37);1033,5 kcmil (61) ; 1113 kcmil (61)
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	1033,5 kcmil (37);1033,5 kcmil (61) ; 1113 kcmil (61)

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	8
Quantité de palettes	720

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - SD..029515-01](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCA_LineArt](#)
[Spécifications - YCA441A4N](#)
[Spécifications - YCA441A4N](#)