

## YCA451A4N, Borne de compression Al, 4 trous, tige 1/2", espacement 1- 3/4", 113 ACSR, 1272 kcmil AL

Par Burndy

No de catalogue [YCA451A4N](#)

Borne en aluminium, 4 trous pour tampon, 1113 (54-19) kcmil ACSR, 1272 (61) kcmil AL, 422 Index.



### Général

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro de catalogue           | YCA451A4N     |
| Type de connecteur            | Terminal      |
| L'indice                      | 422           |
| Matériau                      | Aluminium     |
| Attribut physique -           | 4 trous NEMA  |
| Configuration du tampon       |               |
| Plaqué                        | N             |
| Type de placage               | Non plaqué    |
| Inhibiteur d'oxyde pré-rempli | Y             |
| Nom du commerce               | HYLUG™        |
| CUP                           | 781810016725  |
| UPC 12 Digit                  | 7818100167255 |

### Dimensions

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Dimension - B Longueur pouce                         | 4.92 in      |
| Dimension - Taille du trou de<br>boulon pouces       | 0,56 en      |
| Dimension - E Espacement<br>entre les trous fraction | 1-3/4 in     |
| Dimension - L Longueur hors<br>tout mm               | 259 mm       |
| Dimension - Longueur hors tout<br>pouces             | 10,19 pouces |
| Dimension - Largeur du tampon<br>en pouces           | 3 dans       |

### Chef d'orchestre

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Conducteur - ACSR Taille des<br>brins     | 1113 (54-19) kcmil |
| Conducteur - ACSR Str Gamme<br>de tailles | 1113 (54/19) kcmil |
| Pilote - AL Str Size                      | 1272 (61) kcmil    |

### Certifications et conformité

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Certification - Approuvé par la<br>CSA     | Non |
| Certification - ETL                        | Non |
| Certification - Reconnu par UL             | Non |
| Certification - cULus                      | Non |
| Normes - Conformité à la<br>directive RoHS | CM  |
| Répertorié UL                              | Non |

### Logistique

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Quantité de cartons  | 8   |
| Quantité de palettes | 720 |

### Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)  
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)  
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)  
[Dessins de vente - SD..029515-01](#)  
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YCA\\_LineArt](#)  
[Spécifications - YCA451A4N](#)  
[Spécifications - YCA451A4N](#)