

YCS27A, manchon en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YCS27A](#)

Manchon en aluminium conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. Fabriqué en aluminium avec butée de câble piquetée. ANSI C119.4 CLASSE 1A (TENSION PARTIELLE).



Général

Numéro de catalogue	YCS27A
Type de connecteur	Épissure
L'indice	247
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Nom du commerce	HYSPLICE™
CUP	781810100424
UPC 12 Digit	7818101004244

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	1.94 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	102 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	4 dans
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.77 in

Chef d'orchestre

Pilote - AL Str Size	3/0 (7, 19) AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 (7, 19) AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	9800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Dessins de vente - SD020810-01](#)
[Spécifications - YCS27A](#)