


YCS28R, manchon en aluminium, arrêt de câble à piquets

Par Burndy

No de catalogue [YCS28R](#)



Manchon HYSPLICE AL avec butée de câble piquetée, conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. ANSI C119.4 CLASSE 2 (TENSION PARTIELLE), Index : 249.

Général

Numéro de catalogue	YCS28R
Type de connecteur	Épissure
L'indice	249
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
Sous marque	HYSPLICE
Nom du commerce	HYSPLICE™
Type	YCS-R
CUP	781810820544
UPC 12 Digit	7818108205444

Dimensions

Dimension - B Longueur pouce	2.81 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	146 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	5.75 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0.87 in

Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille des brins	4/0 (6/1) Penquin AWG
Pilote - AL Str Size	4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Norme(s) industrielle(s)	RUS
Normes - Les normes de l'industrie sont respectées	RUS
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	7400

Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - 50115707](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCS-R_LineArt](#)
- [Spécifications - YCS28R](#)
- [Spécifications - YCS28R](#)