

YCT2828, Connecteur de robinet en 1 pièce

Par Burndy

No de catalogue [YCT2828](#)

Raccord de robinet à compression en cuivre d'une seule pièce avec élément de passage en U et robinet tubulaire pour l'assemblage de cuivre étiré dur et moyennement dur, Indice de déformation:168.



Général

Numéro de catalogue	YCT2828
Type de connecteur	Épaisseur
L'indice	168
Le site Index Run Side	168
La page Index Tap	168
Matériau	Cuivre
Plaqué	Y
Type de placage	Étain
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	N
CUP	781810014349

Dimensions

Dimension - B Fraction de la longueur	81/89 en
Dimension - B Longueur pouce	0.91 in
Dimension - Fraction de hauteur	4
Dimension - Hauteur pouce	4.00 in
Dimension - L Longueur hors tout mm	145 mm
Dimension - Longueur BB pouce	1.62 in
Dimension - Longueur hors tout pouces	5,72 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces	0,89 en
Dimension - Fraction de la largeur	1-1/5 in
Dimension - Largeur en pouces	1.2 in
Dimension - Largeur mm	30 mm

Chef d'orchestre

Conducteur - Cordon de cuivre	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tirage	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str Tap	4/0 AWG
Conducteur - Cuivre Str	4/0 AWG
Gamme de prises	

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	1800

Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
[Dessins de vente - 2208](#)
[Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR_YCT2828_LineArt](#)
[Spécifications - YCT2828](#)
[Spécifications - YCT2828](#)



Une marque Hubbell