

## YCU27R, manchon de réparation en aluminium

Par Burndy

No de catalogue [YCU27R](#)

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 247.



### Général

Numéro de catalogue	YCU27R
Type de connecteur	Manchon
L'indice	247
Matériau	Aluminium
Plaqué	N
Type de placage	Non plaqué
Inhibiteur d'oxyde pré-rempli	Y
CUP	781810015230
UPC 12 Digit	7818100152300

### Dimensions

Dimension - L Longueur hors tout mm	256 mm
Dimension - Longueur hors tout pouces	10,06 pouces

### Chef d'orchestre

Conducteur - ACSR Taille Cmpt	3/0 AWG
Conducteur - ACSR Gamme de tailles Cmpt	3/0 AWG
Conducteur - ACSR Taille des brins	110,8 kcmil (12/7)
Conducteur - ACSR Str Gamme de tailles	3/0 (6/1) Pigeon AWG-110,8 (12/7) Minorca kcmil
Pilote - AL Str Size	3/0 AWG
Conducteur - AL Str Gamme de tailles	3/0 AWG

### Certifications et conformité

Certification - Approuvé par l'ACNOR	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Répertoire UL	Non

### Documentation

- [Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
- [Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
- [Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section H - Overhead Distribution](#)
- [Dessins de vente - SD22443-01](#)
- [Image\(s\) de la coupe transversale du produit - BUR\\_YCU27R\\_LineArt](#)
- [Spécifications - YCU27R](#)