

YCUT129ACSR

Par Burndy

No de catalogue [YCUT129ACSR](#)

Coupeur à tête de loquet hydraulique autonome de 7 tonnes, coupe jusqu'à 1,29" de cuivre et d'aluminium, jusqu'à 1113 kcmil ACSR.



Caractéristiques

- Poignées ergonomiques avec prise en main confortable
- Pompe à avance rapide brevetée pour moins de coups par coupe
- Gâchette de vidange montée sur la poignée pour une rétraction facile du coulisseau
- Conception spéciale de la tête à loquet
- Rotation de la tête à 180 degrés

Général

Application - pour utilisation sur	ACSR, Aluminum, Copper Cable; Ground Rod; Rebar; Soft Steel Bolts; Standard Guy; EHS Guy Strand
Catalog Number	YCUT129ACSR
Indicateur EU RoHS	Yes
Type	Cutter
Type d'outil	Self-Contained Hydraulic Cutter
UPC	781810375723
UPC 12 Digit	7818103757233

Dimensions

Dimensions	22.37 po x 6.54 po x 2.50 po
Hauteur	2.5 in
Largeur	6.54 in
Longueur	22.37 in
Poids	11.41 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS	EX
--------------------------	----

Logistique

Contenu de l'emballage	Tool, Plastic Case
------------------------	--------------------

Documentation

[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog](#)
[Catalogs - BURNDY Master Catalog - Section N - Tooling](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Interactive Catalog - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)
[Product Cross Section Image\(s\) - BUR_082_0XFF_YCUT129ACSR_lineart](#)
[Sales Drawings - 10046862](#)